



HA358

**Interrupteur à coupure apparente 3P 630A**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Nombre de pôles	3 P
Type de pôles	3 P
Type de boîtier	Produit complet

**Fonctions**

Fonction inverseur	Non
--------------------	-----

**Commandes & indicateurs**

Commande motorisée intégrée	Non
-----------------------------	-----

**Principales caractéristiques électriques**

Tension assignée d'emploi Ue	380 / 415 V
------------------------------	-------------

**Tension**

Tension assignée d'isolement	1000 V
Tension assignée de tenue aux chocs	8000 V

**Intensité du courant**

Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie B	630 A
Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie A	630 A
Courant de coupure crête	15 kA
Courant assigné nominal	630 A
Courant court-circuit avec fusible gl-gG	50 kA
Courant assigné admissible sous 1 seconde	13 kA
Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie A	630 A
Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie B	630 A
Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie A	630 A
Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie B	630 A

**Dimensions**

Profondeur produit installé	165 mm
Hauteur produit installé	260 mm
Largeur produit installé	230 mm

**Puissance**

Puissance utile sous 440/500V 50Hz	150 kW
------------------------------------	--------

Puissance dissipée totale sous IN	92.7 W
Puissance dissipée par pôle à In	30.9 W
Puissance d'emploi à 400V en AC1	414 kW

---

**Porte, couvercle**

Cadenassable	Oui
--------------	-----

---

**Installation, montage**

Type de fixation	sur platine de montage
------------------	------------------------

---

**Connexion**

Section de raccordement en câble rigide	2x300mm <sup>2</sup>
Type de connexion	plage de raccordement

---

**Equipement**

Nombre contact auxiliaire à ouverture	0
Nombre contact auxiliaire à fermeture	0
Nombre contact auxiliaire inverseur	0
Largeur pour raccordement par cosses	185 mm <sup>2</sup>
Commande motorisée optionnelle	Non

---

**Standards**

Texte norme	IEC 60947-3
Directive européenne WEEE	concerné

---

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP00
-------------------------	------

---

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-20...70 °C
------------------------	-------------