



HAC408



## Interrupteur à coupure apparente 4P 80A

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Type de commande	poignée rotative courte
Nombre de pôles	4 P
Type de pôles	4 P
Type de boîtier	Produit complet

#### Fonctions

Fonction inverseur	Non
--------------------	-----

#### Modèle

Nombre de modules	4
-------------------	---

#### Commandes & indicateurs

Commande motorisée intégrée	Non
-----------------------------	-----

#### Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue	380 / 415 V
Fréquence assignée	50 Hz

#### Tension

Tension assignée d'isolement	800 V
Tension assignée de tenue aux chocs	8000 V

#### Intensité du courant

Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie B	80 A
Courant assigné nominal	80 A
Courant court-circuit avec fusible gI-gG	50 kA
Courant assigné admissible sous 1 seconde	1.5 kA
Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie B	80 A
Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie A	80 A
Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie B	80 A

#### Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	9.6 W
Puissance dissipée par pôle à In	2.4 W
Puissance d'emploi à 400V en AC1	52 kW

#### Porte, couvercle

**Installation, montage**

---

Couple de serrage	3.5 - 3.85 Nm
-------------------	---------------

**Connexion**

---

Section de raccordement en câble rigide	35 mm <sup>2</sup>
-----------------------------------------	--------------------

---

Type de connexion	cage à vis
-------------------	------------

**Equipement**

---

Nombre contact auxiliaire à ouverture	0
---------------------------------------	---

---

Nombre contact auxiliaire à fermeture	0
---------------------------------------	---

---

Nombre contact auxiliaire inverseur	0
-------------------------------------	---

---

Commande motorisée optionnelle	Non
--------------------------------	-----

**Standards**

---

Texte norme	IEC 60947-3
-------------	-------------

---

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------

**Sécurité**

---

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

**Conditions d'utilisation**

---

Température de service	-20...70 °C
------------------------	-------------