



BDC280E

### Blocco Differenziale 125 A 2 Poli 30 Ma Tipo Ac 3 M. Din

#### Proprietà tecniche

##### Corrente

Corrente nominale	125 A
Sensibilità $I_{\Delta n}$	30 mA

##### Architettura

Numero di poli	2
----------------	---

##### Protezione

Tipo di corrente residua	AC
--------------------------	----

##### Condizioni di impiego

Tensione di isolamento nominale $U_i$	500 V
Tensione nominale di tenuta d'impulso $U_{imp}$	6000 V

##### Connessione

Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori rigidi	10 - 70 mm <sup>2</sup>
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori flessibili	10 - 50 mm <sup>2</sup>

##### Connettività

Tipo di connessione	Terminale a vite
Allineamento inferiore per dispositivi modulari	Terminali allineati

##### Serie

Altezza	103 mm
Larghezza	160 mm
Profondità	69 mm