



HAE412



## Interrupteur à coupure visible 4P 125A

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Nombre de pôles	4 P
Type de pôles	4 P
Type de boîtier	Produit complet

#### Fonctions

Fonction inverseur	Non
--------------------	-----

#### Modèle

Nombre de modules	7.71
-------------------	------

#### Commandes & indicateurs

Commande motorisée intégrée	Non
-----------------------------	-----

#### Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue	380 / 415 V
------------------------------	-------------

#### Tension

Tension assignée d'isolement	800 V
Tension assignée de tenue aux chocs	8000 V

#### Intensité du courant

Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie B	125 A
Courant assigné nominal	125 A
Courant court-circuit avec fusible gI-gG	65 kA
Courant assigné admissible sous 1 seconde	4 kA
Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie B	125 A
Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie A	125 A
Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie B	125 A

#### Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	18.4 W
Puissance dissipée par pôle à In	4.6 W
Puissance d'emploi à 400V en AC1	82 kW

#### Porte, couvercle

Cadenassable	Oui
--------------	-----

#### Équipement

Nombre contact auxiliaire à ouverture	0
Nombre contact auxiliaire à fermeture	0
Nombre contact auxiliaire inverseur	0
Largeur pour raccordement par cosses	95 mm <sup>2</sup>
Commande motorisée optionnelle	Non

---

**Standards**

Texte norme	IEC 60947-3
Directive européenne WEEE	concerné

---

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

---

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-20...70 °C
------------------------	-------------