



HIC410A

Commutateur motorisé 4P 100A 230-400V

Caractéristiques techniques

Architecture

Nombre de pôles	4 P
Type de pôles	4 P
Type de boîtier	Produit complet

Fonctions

Fonction inverseur	Oui
--------------------	-----

Commandes & indicateurs

Commande motorisée intégrée	Oui
-----------------------------	-----

Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue	380 / 415 V
Fréquence assignée	50/60 Hz

Intensité du courant

Courant assigné nominal	100 A
Courant court-circuit avec fusible gI-gG	50 kA
Courant assigné admissible sous 1 seconde	4 kA

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	9 W
Puissance dissipée par pôle à In	3 W
Puissance d'emploi à 400V en AC1	65 kW

Porte, couvercle

Cadenassable	Oui
--------------	-----

Connexion

Type de connexion	cage à vis
-------------------	------------

Équipement

Nombre contact auxiliaire à ouverture	0
Nombre contact auxiliaire à fermeture	0
Nombre contact auxiliaire inverseur	0
Commande motorisée optionnelle	Non

Standards

Directive européenne WEEE	non concerné
---------------------------	--------------

Sécurité

