

Funzioni

Classe di precisione	B
Tipo di tariffa	T1/T2 (230 V AC)/-
Calibrato	Sì

Protezione

Grado di protezione IP	IP20
------------------------	------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-25 - 55 °C
Temperatura di magazzino/trasporto	-25 - 70 °C

Potenza

Potenza assorbita VA	2 VA
Potenza dissipata totale	0,60 W
