



HXT041HK

Commande motorisée P250 100-110VAC/DC avec Auto-Reset + clé

Caractéristiques techniques

Architecture

Type de commande motorisée

Principales caractéristiques électriques

Type de tension d'alimentation AC/DC

Tension

Tension circuit de commande en CC 100 / 110 V

Tension circuit de commande en CA 100 / 110 V

Intensité du courant

Courant d'appel OFF-RESET 110V AC - 8.7A ; 110V DC - 7.6A

Courant d'appel ON 110V AC - 8.7A ; 110V DC - 7.6A

Courant de service OFF-RESET 110V AC - 3.6A ; 110V DC - 3.4A

Courant de service ON 110V AC - 3.6A ; 110V DC - 3.4A

Fréquence

Fréquence 50 à 60 Hz

Standards

Directive européenne RoHS conformité volontaire

Directive européenne WEEE concerné

Conditions d'utilisation

Altitude 2000 m