



HZI811

## Contrôleur pour commande inverseurs motorisés HIB

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Mode de fixation rail DIN

#### Modèle

Nombre de modules 6

#### Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée 50/60 Hz

#### Dimensions

Profondeur produit installé 58 mm

Hauteur produit installé 93 mm

Largeur produit installé 106 mm

#### Puissance

Puissance consommée 7.5 VA

#### Mesures

Plage de mesure de la fréquence 50 à 60 Hz

Plage de mesure de tension 110 à 400 V

#### Équipement

Type d'afficheur LCD

#### Standards

Directive européenne WEEE concerné

#### Sécurité

Indice de protection IP IP2X

#### Conditions d'utilisation

Température de service -20...60 °C

Altitude 2000 m

Température de stockage/transport -20...60 °C