



KB263C

**Barre de pontage 2P 63A languette 10mm<sup>2</sup> 24M**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Nombre de pôles	2 P
Type de pôles	2 P

**Modèle**

Nombre de modules	24
-------------------	----

**Compatibilité**

Destiné aux références compatible	Modular devices
-----------------------------------	-----------------

**Principales caractéristiques électriques**

Tension assignée d'emploi Ue	230 / 400 V
------------------------------	-------------

**Tension**

Tension maxi d'utilisation	400 V
Tension assignée de tenue aux chocs	4 kV

**Intensité du courant**

Courant assigné nominal	63 A
-------------------------	------

**Dimensions**

Longueur	420 mm
Pas	17.8 mm
Distance de fixation en pas de module	2

**Matières**

Couleur	gris
---------	------

**Installation, montage**

Adapté à un produit équipé d'un auxiliaire	Non
--	-----

**Connexion**

Adapté aux appareils avec connecteur neutre	Oui
---	-----

**Equipement**

Nombre d'appareils pouvant être installés	12
---	----

**Standards**

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------

**Conditions d'utilisation**

Isolé	Oui
-------	-----

