



KB463A

**Barre de pontage 3P+N 63A languette 10mm<sup>2</sup> 12M**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Nombre de pôles 4 P

**Modèle**

Nombre de modules 12

**Compatibilité**

Destiné aux références compatible Modular devices

**Principales caractéristiques électriques**

Tension assignée d'emploi Ue 230 / 400 V

**Tension**

Tension maxi d'utilisation 400 V

Tension assignée de tenue aux chocs 4 kV

**Intensité du courant**

Courant assigné nominal 63 A

**Dimensions**

Longueur 210 mm

Pas 17.8 mm

Distance de fixation en pas de module 4

**Alimentation**

Nombre de phase pour l'alimentation d'énergie 3 phases

**Matières**

Couleur gris

**Installation, montage**

Adapté à un produit équipé d'un auxiliaire Non

**Connexion**

Adapté aux appareils avec connecteur neutre Oui

**Équipement**

Nombre d'appareils pouvant être installés 3

**Standards**

Directive européenne WEEE concerné

**Sécurité**

---

Conformité REACH	Non
Conforme à la directive RoHS	Oui

**Conditions d'utilisation**

---

Isolé	Oui
-------	-----