



KD303M

Barre de pontage pour 3 disjoncteurs moteur 3P 63A fourche 10mm²

Caractéristiques techniques

Architecture

Nombre de pôles 3 P

Compatibilité

Destiné aux références compatible Motor starter

Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue 230 / 400 V

Tension

Tension maxi d'utilisation 400 V

Intensité du courant

Courant assigné nominal 63 A

Dimensions

Longueur 132 mm

Pas 17.8 mm

Matières

Couleur gris

Installation, montage

Adapté à un produit équipé d'un auxiliaire Oui

Connexion

Adapté aux appareils avec connecteur neutre Non

Standards

Directive européenne WEEE concerné

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Conformité REACH Non

Conforme à la directive RoHS Oui

Conditions d'utilisation

Température de service -25...55 °C

Température de stockage/transport -25...80 °C

Isolé Oui