



EEN101



Interruttore Crepuscolare con Fotocellula a Incasso 3M

Proprietà tecniche

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Condizioni di impiego

Tensione nominale d'impiego CA	230 - 230 V
--------------------------------	-------------

Impostazioni

Ritardo di accensione	60 s
-----------------------	------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - +45 °C
-------------------------	-------------

Temperatura di magazzino/trasporto	-25 - +70 °C
------------------------------------	--------------

Connessione

Sezione conduttore flessibile	1.5 - 6 mm ²
-------------------------------	-------------------------

Sezione conduttore rigido	1.5 - 6 mm ²
---------------------------	-------------------------

Numero di moduli

Numero di moduli	1
------------------	---

Testo

Tipo di montaggio	Per installazione su guida DIN, Sensore di estensione per montaggio su muro e a soffitto
-------------------	--

Tipo di connessione	Con morsetti a vite
---------------------	---------------------

Corrente

Corrente di commutazione	10 A
--------------------------	------

Serie

Altezza	83 mm
---------	-------

Larghezza	17,80 mm
-----------	----------

Profondità	65 mm
------------	-------