



L6965VERZ



## Angle plat, FWK 90/99160, galvanisé

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

|                  |       |
|------------------|-------|
| Mode de fixation | vissé |
|------------------|-------|

#### Dimensions

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Hauteur intérieure  | 103 mm |
| Hauteur de goulotte | 196 mm |
| Longueur            | 400 mm |
| Largeur intérieure  | 154 mm |
| Largeur de goulotte | 250 mm |
| Mesure a            | 400 mm |

#### Porte, couvercle

|                      |   |
|----------------------|---|
| Couvercle avec joint | - |
|----------------------|---|

#### Matières

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Couleur                       | zingué       |
| Groupe de matériau            | acier, gypse |
| Type de traitement de surface | zingué       |

#### Caractéristiques mécaniques

|            |      |
|------------|------|
| Angle fixe | 90 ° |
|------------|------|

#### Installation, montage

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Perforation de socle | Avec poinçonnage de base |
|----------------------|--------------------------|

#### Câble

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Section intérieure / utile | 15862 mm² |
|----------------------------|-----------|

#### Configuration

|                 |      |
|-----------------|------|
| Plage angulaire | 90 ° |
|-----------------|------|

#### Accessoires inclus

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Configuration de la pièce de forme | Fond et couvercle |
|------------------------------------|-------------------|

#### Sécurité

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Conformité REACH                     | Oui         |
| Conforme à la directive RoHS         | Oui         |
| certificationnormfireprotductsystem  | DIN 4102-12 |
| classificationnormfireprotductsystem | DIN 4102-12 |
| Classe de résistance au feu          | E 30 - E 90 |