



LF580G

Fusibles cylindr. pour applications industrielles 22x58mm gG 80A 500V AC 120kA

Caractéristiques techniques

Fonctions

caractéristique de déclenchement fusible	temporisé (T)
--	---------------

Principales caractéristiques électriques

Pouvoir de coupure assigné I_{cn} sous AC selon IEC 60898-1	120 kA
Tension assignée d'emploi U_e	500 V
Type de tension d'alimentation	AC

Intensité du courant

Courant assigné nominal	80 A
Pouvoir de coupure ultime I_{cu} AC selon IEC 60947-2	120 kA

Fréquence

Fréquence	50 à 60 Hz
-----------	------------

Puissance

Puissance dissipée totale sous I_N	7.8 W
--------------------------------------	-------

Standards

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------

Sécurité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui
Sans halogène	Oui