



EVN004



**IP20**

## Dimmer Universale Funzioni Comfort 500W Anche Per Led E Cfl - 2 Mod.

### Proprietà tecniche

#### Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio	230 - 230 V
Tensione nominale d'impiego CA	230 - 230 V

#### Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

#### Materiali

Colore	Grigio
Codice RAL	9001
Materiale	Plastica, Materiale termoplastico

#### Serie

Altezza	85 mm
Profondità	62 mm

#### Architettura

Elemento di controllo/comando	Pulsante singolo
-------------------------------	------------------

#### Potenza

Potenza assorbita durante l'utilizzo	4,50 VA
Potenza assorbita in stand-by	0,20 W
Lampada a incandescenza/alogeno da 230 V	500 W
Potenza lampada ad incandescenza	500 - 500 W

#### Illuminazione

Lampade LED dimmerabili da 230 V	100 - 100 W
----------------------------------	-------------

#### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-20 - 50 °C
-------------------------	-------------

#### Connessione

Sezione conduttore rigido	1 - 6 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore flessibile	1 - 6 mm <sup>2</sup>

#### Numero di moduli

Numero di moduli	2
------------------	---

#### Testo

Derivazione	Connessione per pulsanti standard e pulsanti luminosi (max 5 mA)
-------------	--

---

Fusibile	Con protezione contro il cortocircuito e i sovraccarichi
Principio regolazione luce	Rilevamento automatico del carico
Tipo di connessione	Con morsetti a vite
Tipo di montaggio	Per installazione su guida DIN

---