



HAC408



## Interruttore Di Manovra-Sezionatore A Comando Rotativo 4 Poli 80 A 4.5 M. Din

### Proprietà tecniche

#### Corrente

Corrente nominale	80 A
Corrente nominale ammissibile in AC21	80 A
Corrente nominale ammissibile in AC21 in categoria B	80 A
Corrente nominale ammissibile in AC22 in categoria B	80 A
Corrente nominale ammissibile in AC23 in categoria A	80 A
Corrente nominale ammissibile in AC23 in categoria B	80 A
Potere di interruzione nominale in cortocircuito I <sub>cm</sub> fino a 415 V AC secondo IEC60947-3	2,10 kA
Corrente nominale di breve durata I <sub>cw</sub> 1s IEC60947	1,50 kA
Corrente di breve durata nominale I <sub>cw</sub> IEC60947	1,50 kA

#### Architettura

Numero di poli	4P
Elemento di controllo/comando	Manopola corta
Numero di poli	4

#### Connessione

Sezione conduttore rigido	35 mm <sup>2</sup>
---------------------------	--------------------

#### Condizioni di impiego

Tensione di isolamento nominale U <sub>i</sub>	800 V
Tensione nominale di tenuta d'impulso U <sub>imp</sub>	8000 V
Tensione nominale d'impiego CA	380 - 415 V

#### Potenza

Potenza dissipata per polo I <sub>n</sub>	2,40 W
Potenza dissipata totale	9,60 W
Corrente nominale fino a 400 V AC AC1	52000 W
Corrente operativa nominale fino a 400 V AC AC23	36000 W

#### Installazione, montaggio

Coppia di serraggio nominale	3,5 - 3,85 Nm
------------------------------	---------------

#### Equipaggiamento

Azionamento motore opzionale	No
Numero di contatti ausiliari, invertitori	0
Numero di contatti ausiliari NC	0
Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura	0
<b>Condizioni d'uso</b>	
Temperatura d'esercizio	-20 - 70 °C
<b>Porta / coperchio</b>	
Bloccabile	Sì
<b>Protezione</b>	
Grado di protezione IP	IP20
<b>Frequenza</b>	
Frequenza	50 - 50 Hz
<b>Connettività</b>	
Tipo di connettore	Terminale a vite
<b>Funzioni</b>	
Invertitore	No
Installazione come dispositivo di arresto d'emergenza	No
Esecuzione come interruttore principale	Sì
versione come interruttore di manutenzione/riparazione	Sì
Versione come interruttore di sicurezza	Sì
Versione come sezionatore compatto	Sì
<b>Numero di moduli</b>	
Numero di moduli	4