



SM101E

Centrale de mesure modulaire

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation	rail DIN
------------------	----------

Modèle

Nombre de modules	4
-------------------	---

Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue	200 / 230 / 277 V
Fréquence assignée	50/60 Hz

Dimensions

Profondeur produit installé	50 mm
Hauteur produit installé	45 mm
Longueur	67 mm
Largeur produit installé	73 mm

Puissance

Puissance consommée	5 VA
Puissance dissipée totale sous IN	5 W

Mesures

Plage de mesure de la fréquence	45 à 65 Hz
Plage de mesure de tension	50 à 500 V
Type d'appareil de mesure	multimètre

Installation, montage

Type de montage	rail DIN
-----------------	----------

Équipement

Type d'afficheur	digital
------------------	---------

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui
Sans halogène	Oui

Conditions d'utilisation

Température de service	-10...55 °C
Température de stockage/transport	-20...70 °C