



HHA064H

INTERRUTTORE AUTOMATICO X160 4POLI 25KA 63A SGANCIATORE TERMOMAGNETICO

Proprietà tecniche

Corrente

Corrente nominale	63 A
Potere di interruzione nominale in cortocircuito Icu fino a 400 V AC IEC60947-2	25 kA
Potere di interruzione nominale in cortocircuito Icu fino a 240 V AC IEC60947-2	35 kA
Potere di interruzione nominale Ics fino a 230 V AC secondo IEC60947-2	25 kA
Potere di interruzione nominale Ics fino a 400 V AC secondo IEC60947-2	20 kA

Architettura

Numero di poli	4
----------------	---

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Condizioni di impiego

Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp	8000 V
Tensione di isolamento nominale Ui	690 V
Tensione nominale d'impiego CA	220 - 415 V

Funzioni

Unità di sgancio	TM R/F (termico regolabile - magnetico fisso)
------------------	---

Potenza

Potenza dissipata totale	30 W
--------------------------	------

Durata

Durata elettrica e numero di cicli	1000
Numero di manovre	4000

Protezione

Grado di protezione IP	IP4X
------------------------	------

Connessione

Sezione conduttore flessibile	4 - 70 mm ²
Sezione conduttore rigido	4 - 95 mm ²

Installazione, montaggio

Coppia di serraggio nominale	6 - 6 Nm
Posizione di montaggio/collegamento	Anteriore

Connettività

Tipo di connettore

Terminale a vite

Porta / coperchio

Bloccabile

Sì

Serie

Altezza

130 mm

Larghezza

100 mm

Profondità

68 mm