



HHA161H

## Interruttore automatico x160 4poli 25kA 160 A sganciatore Termomagnetico

### Proprietà tecniche

#### Corrente

Corrente nominale	160 A
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 400 V AC come da IEC 60947-2	25 kA
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 240 V AC come da IEC 60947-2	35 kA
Potere di interruzione di servizio Ics a 230 V AC secondo IEC 60947-2	25 kA
Potere di interruzione di servizio Ics a 400 V AC secondo IEC 60947-2	20 kA

#### Architettura

Numero di poli	4
----------------	---

#### Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

#### Condizioni di impiego

Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp	8000 V
Tensione di isolamento nominale Ui	690 V
Tensione nominale d'impiego CA	220 - 415 V

#### Funzioni

Unità di sgancio	TM R/F (termico regolabile - magnetico fisso)
------------------	---

#### Potenza

Potenza dissipata totale	43,80 W
--------------------------	---------

#### Durata

Durata elettrica e numero di cicli	1000
Numero di manovre	4000

#### Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP4X
---	------

#### Connessione

Sezione conduttore flessibile	4 - 70 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore rigido	4 - 95 mm <sup>2</sup>

#### Installazione, montaggio

Coppia di serraggio nominale	6 - 6 Nm
Posizione di montaggio/collegamento	Anteriore

**Connettività**

---

Tipo di connessione	Terminale a vite
---------------------	------------------

**Porta / coperchio**

---

Bloccabile	Sì
AT_ThermalProtectionKnobSetting	0,63, 0,8, 1

**Serie**

---

Altezza	130 mm
Larghezza	100 mm
Profondità	68 mm