



SPN040N

## Cartouche neutre 40KA 255V pour parafoudre débrochable sans réserve

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Nombre de pôles 1 P

#### Modèle

Nombre de modules 1

#### Commandes & indicateurs

Voyant lumineux non

#### Connectivité

Alignement des bornes hautes pour produits modulaires NA

#### Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée 50/60 Hz

Courant nominal de décharge (In) 8/20µs, IEC 61643)L-N(PEN)/ N-PE 20 kA

#### Tension

Tension maximale de régime permanent Uc suivant IEC61643-1 255 V

Niveau de protection Up IEC 61643-1 1.5 kV

#### Intensité du courant

Courant choc (Iimp) L-N(PEN)/ N-PE 40 kA

#### Dimensions

Largeur produit installé 0 mm

#### Puissance

Puissance dissipée totale sous IN 0 W

#### Standards

Classe de test IEC61643-11 / VDE0675-6-11 T2

Directive européenne WEEE concerné

#### Conditions d'utilisation

Température de service -40...55 °C

Altitude 2000 m

Température de stockage/transport -40...80 °C