



HI454

Commutatore Di Manovra A Comando Rotativo 4 Poli 250 A

Proprietà tecniche

Condizioni di impiego

Tensione di isolamento nominale U_i	1000 V
Tensione nominale di tenuta d'impulso U_{imp}	12000 V

Corrente

Corrente nominale	250 A
Corrente nominale di breve durata I_{cw} IEC 60947	15 kA
Corrente di cortocircuito nominale condizionata I_{cc} con fusibili gl-gG	50 kA

Potenza

Corrente nominale fino a 400 V AC AC1	164000 W
Potenza dissipata totale	23,60 W

Architettura

Numero di poli	4
Elemento di controllo/comando	Comando rotativo lungo
Numero di poli	4P

Serie

Altezza	160 mm
Larghezza	312 mm
Profondità	218 mm

Controlli e indicatori

Azionamento a motore integrato	No
--------------------------------	----

Porta / coperchio

Bloccabile	Sì
------------	----

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP00
-----------------------------------------	------

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Numero di moduli

Numero di moduli	10
------------------	----

Connessione

Sezione conduttore rigido	95 - 150 mm ²
---------------------------	--------------------------