



SPN208S

Parafoudre 2P monobloc 8KA type 2 avec voyant lumineux

Caractéristiques techniques

Architecture

Type de pôles	1P+N
---------------	------

Modèle

Nombre de modules	2
-------------------	---

Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue	230 V
Fréquence assignée	50/60 Hz
Courant nominal de décharge (In) 8/20µs, IEC 61643)L-N(PEN)/ N-PE	2 kA

Tension

Tension maximale de régime permanent Uc suivant IEC61643-1	255 V
Niveau de protection Up IEC 61643-1	1 kV

Intensité du courant

Courant choc (Iimp) L-N(PEN)/ N-PE	8 kA
------------------------------------	------

Dimensions

Largeur produit installé	36 mm
--------------------------	-------

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	0 W
-----------------------------------	-----

Connexion

Section de raccordement en câble souple	6mm ²
---	------------------

Standards

Classe de test IEC61643-11 / VDE0675-6-11	T2
Directive européenne WEEE	non concerné

Conditions d'utilisation

Température de service	-40...60 °C
Température de stockage/transport	-40...80 °C