



HIM406

## Commutatore Di Manovra A Comando Rotativo 4 Poli 63 A 8 M. Din

### Proprietà tecniche

#### Condizioni di impiego

Tensione nominale d'impiego CA	380 - 415 V
Tensione di isolamento nominale Ui	800 V
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp	8000 V

#### Corrente

Corrente nominale	63 A
Corrente di breve durata nominale Icw IEC60947	1,50 kA
Corrente di cortocircuito nominale condizionata Icc con fusibili gl-gG	50 kA

#### Potenza

Corrente nominale fino a 400 V AC AC1	41000 W
Potenza dissipata totale	6 W

#### Architettura

Numero di poli	4
Elemento di controllo/comando	Manopola corta
Numero di poli	4P

#### Serie

Altezza	76 mm
Larghezza	140 mm
Profondità	89 mm

#### Controlli e indicatori

Azionamento a motore integrato	No
--------------------------------	----

#### Porta / coperchio

Bloccabile	Sì
------------	----

#### Protezione

Grado di protezione IP	IP20
------------------------	------

#### Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

#### Numero di moduli

Numero di moduli	8
------------------	---

#### Condizioni d'uso

