



VR112PF

## Coffret encastré 1 rangée 12 mod avec porte plein

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

|                  |          |
|------------------|----------|
| Mode de fixation | encastré |
|------------------|----------|

#### Fonctions

|                  |     |
|------------------|-----|
| Avec guide-câble | Oui |
|------------------|-----|

#### Modèle

|                   |    |
|-------------------|----|
| Nombre de modules | 12 |
|-------------------|----|

#### Principales caractéristiques électriques

|                  |       |
|------------------|-------|
| Tension nominale | 400 V |
|------------------|-------|

#### Intensité du courant

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 63 A |
|-------------------------|------|

#### Dimensions

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Profondeur de montage               | 72 mm   |
| Profondeur produit installé         | 91.4 mm |
| Profondeur interne                  | 72 mm   |
| Hauteur produit installé            | 226 mm  |
| Hauteur de montage                  | 208 mm  |
| Largeur produit installé            | 308 mm  |
| Largeur dans les unités de division | 12      |
| Hauteur d'encastrement              | 208 mm  |
| Largeur de montage                  | 290 mm  |

#### Porte, couvercle

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Indice de protection avec porte IP | 40            |
| Cadenassable                       | Non           |
| Nombre de serrure de la porte      | 0             |
| Type de couvercle                  | fermé (plein) |
| Verrouillage de la porte           | sans          |
| Battant de porte                   | unique        |
| type de couvercle                  | porte         |
| Couvercle/porte transparent(e)     | Non           |

#### Matières

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Couleur     | blanc                |
| Couleur RAL | RAL 9010 - Blanc pur |
| Matière     | polystyrol (PS)      |

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| Type de traitement de surface            | non traitée  |
| <b>Installation, montage</b>             |              |
| Adapté à un usage extérieur              | Non          |
| <b>Équipement</b>                        |              |
| Nombre rangées                           | 1            |
| Nombre de travée de large                | 1            |
| Nombre de clés                           | 1            |
| Nombre de rails                          | 1            |
| Accessoriable                            | Oui          |
| Nombre d'ouvertures pour plaques à bride | 0            |
| Extension possible                       | Non          |
| Borne de mise à la terre                 | Oui          |
| Borne à conducteur neutre                | Oui          |
| Porte pour transmission du signal        | Oui          |
| <b>Standards</b>                         |              |
| GWT tenue au fil incandescent            | 650 °C       |
| Directive européenne WEEE                | non concerné |
| <b>Sécurité</b>                          |              |
| Indice de protection IP                  | IP40         |
| Classe de protection                     | classe II    |
| <b>Conditions d'utilisation</b>          |              |
| Température de service                   | -25...40 °C  |