



VS212PF



Coffret saillie 24 M porte opaque

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation en saillie

Fonctions

Avec guide-câble Oui

Interrupteur principal de protection Non

Modèle

Nombre de modules 24

Principales caractéristiques électriques

Tension nominale 400 V

Intensité du courant

Courant assigné nominal 63 A

Dimensions

Profondeur produit installé 99 mm

Profondeur interne 99 mm

Hauteur produit installé 377 mm

Largeur produit installé 282 mm

Largeur dans les unités de division 12

Porte, couvercle

Indice de protection avec porte IP 40

Cadenassable Non

Nombre de serrure de la porte 0

Type de couvercle fermé (plein)

Verrouillage de la porte sans

Battant de porte unique

type de couvercle porte

Couvercle/porte transparent(e) Non

Matières

Couleur blanc

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

Matière matière plastique

Type de traitement de surface non traitée

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur Non

Éléments fournis

Nombre de RCCB dans l'enveloppe	0
---------------------------------	---

Équipement

Nombre rangées	2
----------------	---

Nombre de travée de large	1
---------------------------	---

Nombre de rails	2
-----------------	---

Accessoiable	Oui
--------------	-----

Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	0
--	---

Extension possible	Oui
--------------------	-----

Borne de mise à la terre	Oui
--------------------------	-----

Borne à conducteur neutre	Non
---------------------------	-----

Porte pour transmission du signal	Oui
-----------------------------------	-----

Standards

GWT tenue au fil incandescent	650 °C
-------------------------------	--------

Directive européenne WEEE	non concerné
---------------------------	--------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP40
-------------------------	------

Classe de protection	classe II
----------------------	-----------

Conformité REACH	Non
------------------	-----

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----

Résistance au choc	IK07
--------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	-25...40 °C
------------------------	-------------