



LS612

**Portafusibile Accessoriabile L51 50 A 14X51 Mm 1 Polo+N 3 M. Din**

**Proprietà tecniche**

**Serie**

Altezza	107 mm
Larghezza	52,50 mm
Profondità	93 mm

**Architettura**

Numero di poli	2
----------------	---

**Corrente**

Corrente nominale	50 A
Corrente nominale della cartuccia del fusibile	2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 12 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 40 A, 50 A

**Numero di moduli**

Numero di moduli	3
------------------	---

**Solo per uso interno**

Numero di moduli da 17,5 mm	6
-----------------------------	---

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio	-5 - 40 °C
-------------------------	------------

**Installazione, montaggio**

Coppia di serraggio nominale	3,5 - 3,5 Nm
Montaggio su	Guida DIN

**Potenza**

Potenza dissipata totale	8,30 W
--------------------------	--------

**Condizioni di impiego**

Tensione di isolamento nominale Ui	690 V
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp	8 kV
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Categoria di sovratensione secondo IEC60947-1	3

**Protezione**

Grado di protezione IP	IP20
------------------------	------

**Connessione**

Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori flessibili	16 - 16 mm <sup>2</sup>
---	-------------------------

Sezione morsetti di ingresso e uscita con  
viti, per conduttori rigidi

25 - 25 mm<sup>2</sup>

---

**Fusibile**

Taglia del fusibile

14 x 51

---

**Porta / coperchio**

Bloccabile

Sì