



WE023



## InterBP Duo essensya va-et-vient ou poussoir à voyant pure

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Type d'organe de commande	poussoir simple
Nombre de touches	1
Mode de fixation	encastré

#### Principales caractéristiques électriques

Tension nominale	250V
Fréquence assignée	50/60 Hz

#### Intensité du courant

Courant assigné nominal	10 AX
-------------------------	-------

#### Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
Profondeur produit installé	24 mm
Hauteur produit installé	75 mm
Dimensions (LLxllxhh)	75x75x36
Largeur produit installé	75 mm

#### Capacité

Nombre de module pour l'appareillage mural	2
--	---

#### Matières

Couleur	blanc
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	polycarbonate (PC)

#### Installation, montage

Mode de fixation	A vis
------------------	-------

#### Connexion

Type de connexion	cage sans vis
-------------------	---------------

#### Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
Indice de protection IP	IP21
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui
Sans halogène	Non

**Conditions d'utilisation**

---

Température de service -10...35 °C

Température de stockage/transport -10...50 °C

**Pictogrammes**

---

Symbole WA INSTALLATEUR.JPG