



WE023G



## Poussoir inverseur Essensya 10+1F à voyant 10A à griffes

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Nombre de touches	1
Mode de fixation	encastré

#### Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50/60 Hz
--------------------	----------

#### Intensité du courant

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

#### Dimensions

Profondeur produit installé	35 mm
Hauteur produit installé	70 mm
Dimensions (LLxllxhh)	75x75x36
Largeur produit installé	75 mm

#### Capacité

Nombre de module pour l'appareillage mural	2
--------------------------------------------	---

#### Matières

Couleur	blanc
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	polycarbonate

#### Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
Essai fil incandescent	NF EN 60-695-2

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-10...35 °C
Température de stockage/transport	-10...50 °C

#### Identification

Série	essensya
Composition	mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)