



WXF315

## Thermostat électronique gallery

### Caractéristiques techniques

#### Commandes & indicateurs

Voyant lumineux oui

#### Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue 230 / 250 V

Fréquence assignée 50 Hz

#### Mesures

Plage de réglage de la consigne 5 / 30 °C

#### Capacité

Nombre de module pour l'appareillage mural 2

#### Alimentation

Tension d'alimentation 230 V

#### Matières

Matière polycarbonate (PC)

#### Installation, montage

Type de montage encastré

#### Connexion

Type de connexion Raccordement à vis

#### Sécurité

Indice de protection IP IP20

#### Conditions d'utilisation

Température de service 0...50 °C

Température de stockage/transport -20...60 °C

Classe d'efficacité énergétique IV (2%)

#### Identification

Applications Régulation HVAC