



NCN250A

Interruttore Automatico Magnetotermico 2 Poli 50 A 10 Ka Curva C 2 M.

Proprietà tecniche

Corrente

Corrente nominale	50 A
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 230 V AC come da IEC 60947-2	30 kA
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 400 V AC come da IEC 60947-2	15 kA
Corrente nominale a -25°C	65,12 A
Corrente nominale a -20°C	63,89 A
Corrente nominale a -15°C	62,64 A
Corrente nominale a -10°C	61,37 A
Corrente nominale a -5°C	60,15 A
Corrente nominale a 0°C	58,92 A
Corrente nominale a 5°C	57,69 A
Corrente nominale a 10°C	56,47 A
Corrente nominale a 15°C	55,26 A
Corrente nominale a 20°C	54,05 A
Corrente nominale a 25°C	52,84 A
Corrente nominale a 30°C	50 A
Corrente nominale a 35°C	49,40 A
Corrente nominale a 40°C	48,22 A
Corrente nominale a 45°C	46,72 A
Corrente nominale a 50°C	46,96 A
Corrente nominale a 55°C	42,77 A
Corrente nominale a 60 °C	40,33 A
Corrente nominale a 65°C	37,57 A
Corrente nominale a 70°C	34,49 A

Architettura

Numero di poli	2P
Curva	C

Numero di moduli

Numero di moduli	2
------------------	---

Principali caratteristiche elettriche

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo IEC 60898-1	10 kA
Coppia di serraggio nominale terminale superiore	2,80 - 2,80 Nm
Coppia di serraggio nominale terminale inferiore	2,80 - 2,80 Nm

Condizioni di impiego

Tensione nominale d'impiego CA	400 - 400 V
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione di isolamento nominale U_i	500 V
Tensione nominale di tenuta d'impulso U_{imp}	6000 V

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Connessione

Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori rigidi	1 - 35 mm ²
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori flessibili	1 - 25 mm ²
Sezione di morsetti in ingresso con viti per conduttori flessibili	1 - 25 mm ²
Sezione morsetti con viti, per conduttori rigidi	1 - 35 mm ²

Installazione, montaggio

Coppia di serraggio nominale	2,80 - 2,80 Nm
Tipo di collegamento inferiore per dispositivi modulari	Biconnect
Tipo di collegamento superiore per dispositivi modulari	Terminale a vite
Possibilità di montaggio a 360°	Sì

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

Condizioni d'uso

Grado di inquinam./IEC 60664/IEC 60947-2	2
Classe di limitazione di energia I ² t	3
Temperatura d'esercizio	-25 - 70 °C

Potenza

Potenza dissipata totale	10,60 W
--------------------------	---------

Durata

Durata elettrica e numero di cicli	4000
Numero di manovre	20000

Connettività

Tipo di connessione	Terminale a vite
Allineamento superiore per dispositivi modulari	Terminali allineati
Allineamento inferiore per dispositivi modulari	Terminali allineati

Serie

Altezza	83 mm
Larghezza	35 mm
Profondità	70 mm