



ARC956D



## DISPOSITIVO RILEVAZIONE GUASTO D'ARCO AFDD 1P+N 6A 6KA C 2M

### Proprietà tecniche

#### Corrente

Corrente nominale	6 A
Corrente nominale a -25°C	7,23 A
Corrente nominale a -20°C	7,13 A
Corrente nominale a -15°C	7,03 A
Corrente nominale a -10°C	6,92 A
Corrente nominale a -5°C	6,81 A
Corrente nominale a 0°C	6,70 A
Corrente nominale a 5°C	6,59 A
Corrente nominale a 10°C	6,48 A
Corrente nominale a 15°C	6,36 A
Corrente nominale a 20°C	6,24 A
Corrente nominale a 25°C	6,12 A
Corrente nominale a 30°C	6 A
Corrente nominale a 35°C	5,90 A
Corrente nominale a 40°C	5,80 A
Corrente nominale a 45°C	5,70 A
Corrente nominale a 50°C	5,60 A
Corrente nominale a 55°C	5,49 A
Corrente nominale a 60 °C	5,38 A

#### Architettura

Curva	C
Numero di poli	1P+N

#### Principali caratteristiche elettriche

Potere d'interruzione nominale I <sub>cn</sub> AC secondo IEC60898-1	6 kA
--	------

#### Condizioni di impiego

Tensione di isolamento nominale U <sub>i</sub>	500 V
Tensione nominale di tenuta d'impulso U <sub>imp</sub>	4000 V

#### Potenza

Potenza dissipata totale	2,16 W
--------------------------	--------

#### Condizioni d'uso

Classe di limitazione di energia I <sup>2</sup> t	3
Temperatura d'esercizio	-25 - 60 °C

**Durata**

---

Numero di manovre	4000
Durata elettrica e numero di cicli	2000

---

**Installazione, montaggio**

---

Tipo di collegamento inferiore per dispositivi modulari	Biconnect, Quickbusbar
Tipo di collegamento superiore per dispositivi modulari	QuickConnect

---

**Numero di moduli**

---

Numero di moduli	2
------------------	---

---

**Serie**

---

Altezza	85 mm
Larghezza	35,50 mm
Profondità	70 mm

---