



SBN125

## Interruttore Di Manovra - Sezionatore 1 Polo 25 A 230 V Ac 1 M. Din

### Proprietà tecniche

#### Architettura

Numero di poli	1
Posizione del neutro	Senza neutro
Numero di poli	1P

#### Corrente

Corrente nominale	25 A
Corrente nominale ammissibile in AC21 in categoria A	25 A
Corrente nominale ammissibile in AC21 in categoria B	25 A
Corrente nominale ammissibile in AC22 in categoria A	25 A
Corrente nominale ammissibile in AC22 in categoria B	25 A
Corrente nominale ammissibile in AC23 in categoria A	10 A
Corrente nominale ammissibile in AC23 in categoria B	10 A
Potere di chiusura nominale in cortocircuito I <sub>cm</sub> a 240 V AC secondo IEC 60947-3	0,52 kA
Corrente nominale di breve durata I <sub>cw</sub> 1s IEC 60947	0,37 kA
Corrente nominale di cortocircuito condizionale Fusibile I <sub>nc</sub> secondo IEC/EN 60669-2-4	3000A/40gG
Potere d'interruzione a 230 V in AC23A	80 A

#### Condizioni di impiego

Tensione nominale d'impiego CA	230 - 230 V
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione di isolamento nominale U <sub>i</sub>	440 V
Tensione nominale di tenuta d'impulso U <sub>imp</sub>	4000 V

#### Installazione, montaggio

Coppia di serraggio nominale	1,80 - 1,80 Nm
Tipo di collegamento inferiore per dispositivi modulari	Terminale a vite

#### Numero di moduli

Numero di moduli	1
------------------	---

#### Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

**Frequenza**

---

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Serie**

---

Altezza	83 mm
---------	-------

---

Larghezza	17,50 mm
-----------	----------

---

Profondità	68 mm
------------	-------

**Equipaggiamento**

---

Numero di contatti NA	1
-----------------------	---

---

Numero di contatti NC	0
-----------------------	---

**Condizioni d'uso**

---

Temperatura d'esercizio	-20 - 70 °C
-------------------------	-------------

---

Temperatura di magazzino/trasporto	-40 - 80 °C
------------------------------------	-------------

**Connessione**

---

Sezione conduttore flessibile	1.5 - 10 mm <sup>2</sup>
-------------------------------	--------------------------

---

Sezione conduttore rigido	1.5 - 16 mm <sup>2</sup>
---------------------------	--------------------------

**Durata**

---

Numero di manovre	200000
-------------------	--------

---

Durata elettrica a carico nominale in AC21 in cicli di funzionamento	25000
---	-------

---

Durata elettrica a carico nominale in AC22 in cicli di funzionamento	25000
---	-------

**Potenza**

---

Potenza dissipata totale	0,90 W
--------------------------	--------

---

Potenza dissipata per polo In	0,90 W
-------------------------------	--------

**Connettività**

---

Allineamento inferiore per dispositivi modulari	Terminali divaricati
--	----------------------

---

Allineamento superiore per dispositivi modulari	Terminali divaricati
--	----------------------