



SBN163

## Interruttore Di Manovra - Sezionatore 1 Polo 63 A 230 V Ac 1 M. Din

### Proprietà tecniche

#### Architettura

Numero di poli	1
Posizione del neutro	Senza neutro
Numero di poli	1P

#### Corrente

Corrente nominale	63 A
Potere d'interruzione a 400 V in AC23A	1332 A
Corrente di cortocircuito nominale condizionata Icc con fusibili gl-gG	0,94 kA
Corrente nominale ammissibile in AC21 in categoria A	63 A
Corrente nominale ammissibile in AC21 in categoria B	63 A
Corrente nominale ammissibile in AC22 in categoria A	63 A
Corrente nominale ammissibile in AC22 in categoria B	63 A
Corrente nominale ammissibile in AC23 in categoria A	40 A
Corrente nominale ammissibile in AC23 in categoria B	40 A
Potere di interruzione nominale in cortocircuito Icm fino a 240 V AC secondo IEC60947-3	1,33 kA
Corrente nominale di breve durata Icw 1s IEC60947	0,94 kA

#### Condizioni di impiego

Tensione nominale d'impiego CA	230 - 230 V
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione di isolamento nominale Ui	440 V
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp	6000 V

#### Installazione, montaggio

Coppia di serraggio nominale	2,80 - 2,80 Nm
------------------------------	----------------

#### Numero di moduli

Numero di moduli	1
------------------	---

#### Protezione

Grado di protezione IP	IP20
------------------------	------

#### Frequenza

Frequenza

50 - 60 Hz

### Serie

Altezza	83 mm
Larghezza	17,50 mm
Profondità	68 mm

### Equipaggiamento

Numero di contatti NA	1
Numero di contatti NC	0

### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-20 - 70 °C
Temperatura di magazzino/trasporto	-40 - 80 °C

### Connessione

Sezione conduttore flessibile	2.5 - 16 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore rigido	2.5 - 25 mm <sup>2</sup>

### Durata

Numero di manovre	60000
Durata elettrica a carico nominale in AC21 in cicli di funzionamento	5000
Durata elettrica a carico nominale in AC22 in cicli di funzionamento	5000

### Potenza

Potenza dissipata totale	2,30 W
Potenza dissipata per polo In	2,30 W

### Connettività

Allineamento superiore per dispositivi modulari	Terminali allineati
---	---------------------