



BF226N

Blocco Differenziale 2 Poli 300 Ma In<25 A Tipo Ac 2 M. Din

Proprietà tecniche

Architettura

Posizione del neutro	Destra
Numero di poli	2

Numero di moduli

Numero di moduli	2
------------------	---

Condizioni di impiego

Tensione nominale d'impiego CA	230 - 400 V
Tensione di isolamento nominale Ui	500 V
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp	4000 V

Corrente

Sensibilità IΔn	300 mA
Corrente nominale	25 A

Frequenza

Frequenza	50 - 50 Hz
-----------	------------

Connettività

Allineamento inferiore per dispositivi modulari	Terminali allineati
---	---------------------

Serie

Altezza	70 mm
Larghezza	35 mm
Profondità	92 mm