



SM103E



## Centrale Di Misura E Analisi Rete V-I-F-P-Q-Kwh-Cosfi 96X96 Mm

### Proprietà tecniche

#### Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

#### Serie

Altezza	96 mm
Larghezza	96 mm
Profondità	60 mm

#### Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP51
---	------

#### Numero di moduli

Numero di moduli	5
------------------	---

#### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-10 - 55 °C
Temperatura di magazzino/trasporto	-20 - 80 °C

#### Connettività

Tipo di connessione	Terminale a vite
---------------------	------------------

#### Connessione

Sezione conduttore flessibile	2.5 - 6 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore rigido	2.5 - 6 mm <sup>2</sup>

#### Potenza

Potenza dissipata totale	10 W
Potenza assorbita VA	10 VA

#### Equipaggiamento

Tipo di display	LCD
-----------------	-----

#### Misura

Campo di misura della frequenza	45 - 65 Hz
tipo di strumento di misura	Multimetro
Intervallo di misura corrente	0 - 9995 A

#### Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a incasso, Montaggio a parete
--------------	---