



BR464N

Blocco Differenziale Selettivo 4 Poli 500 Ma In<63 A Tipo Ac 3 M. Din

Proprietà tecniche

Condizioni di impiego

Tensione nominale d'impiego CA	230 - 400 V
Tensione di isolamento nominale Ui	500 V
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp	4000 V

Frequenza

Frequenza	50 - 50 Hz
-----------	------------

Corrente

Sensibilità I Δ n	500 mA
Corrente nominale	63 A

Architettura

Numero di poli	4
Posizione del neutro	Destra

Numero di moduli

Numero di moduli	3
------------------	---

Connettività

Allineamento inferiore per dispositivi modulari	Terminali allineati
-------------------------------------------------	---------------------

Serie

Altezza	70 mm
Larghezza	35 mm
Profondità	92 mm