



SPA090N

Cartuccia 1P T1+T2 N-PE per SPD tipo SPA9xxx

Proprietà tecniche

Corrente

Scarico massimo (I_{max}) L-N(PEN)/ N-PE 50 kA

Sistema di alimentazione

Tipo di rete TN-S, TT

Equipaggiamento

Con contatto per gestione da remoto Sì

Numero di moduli

Numero di moduli 1

Condizioni di impiego

Livello di protezione della tensione U_p in accordo con la norma IEC61643-1 1,70 kV

Tensione massima continuativa U_c secondo IEC61643-1 264 V

Architettura

Numero di poli 1

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -40 - 80 °C

Serie

Altezza 47,3 mm

Larghezza 17,5 mm

Profondità 67,3 mm

Controlli e indicatori

Con spia luminosa Sì

Normative

Classe di requisiti IEC61643 T1, T2