



SPA412



SPD T1+T2 4P TN-S/TT 12,5kA Up 1,5kV

Proprietà tecniche

AT_LeakageCurrentFree Sì

Corrente

Scarico massimo (Imax) L-N(PEN)/ N-PE 50 kA

Corrente di impulso da fulmine limp
(10/350 μs) IEC 61643 L-N(PEN)/N-PE 12,5 kA, 50 kA

Sistema di alimentazione

Tipo di rete TN-S, TT, TN-C-S

Connettività

Tipo di connessione Terminale a vite

Equipaggiamento

Con contatto per gestione da remoto Sì

Numero di moduli

Numero di moduli 4

Condizioni di impiego

Livello di protezione dalla tensione Fino
secondo IEC 61643-1 1,50 kV

Tensione operativa continua Uc secondo IEC
61643-1 264 V

Architettura

Numero di poli 4

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -40 - 80 °C

Serie

Altezza 99,7 mm

Larghezza 72 mm

Profondità 76,6 mm

Controlli e indicatori

Con spia luminosa Sì

Normative

Classe di requisiti IEC 61643 T1, T2, T3

Installazione, montaggio

Coppia di serraggio nominale 3 - 4,5 Nm

Con riserva di modifiche tecniche

Connessione

Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori flessibili	2,5 - 25,0 mm ²
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori rigidi	2,5 - 35,0 mm ²
Sezione contatto di segnale	0,2 - 25,0 mm ²