



SPB013

Cartuccia 40kA 440V for SPD T2 IT

Proprietà tecniche

Numero di moduli

Numero di moduli	1
------------------	---

Condizioni di impiego

Tensione nominale d'impiego CA	230 - 400 V
Tensione massima continuativa Uc secondo IEC61643-1	440 V
Livello di protezione della tensione Up in accordo con la norma IEC61643-1	1,35 kV
Livello di protezione UP L-PE /N-Pe secondo IEC 61643-11	1,50 kV
Livello di tensione UP L-N/PEN IEC61643-11	1350 V

Corrente

Corrente di scarica nominale In 8 - 20 μs L-N(PEN)/N-PE IEC61643	20 kA
Dispositivo di protezione da sovracorrente massimo, collegamento in parallelo (fusibile)	125 A
Scarico massimo (Imax) L-N(PEN)/ N-PE	40 kA

Serie

Altezza	52,4 mm
Larghezza	17,5 mm
Profondità	55,3 mm

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-40 - 80 °C
-------------------------	-------------

Sistema di alimentazione

Tipo di rete	IT, TN, TT
--------------	------------

Normative

Classe di requisiti IEC61643	T2
------------------------------	----

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------