

ECA300C

CONTATORE TRIFASE TA 1-5A MODBUS AGARDIO MID 4M

Proprietà tecniche

Architettura

Sistema bus	MODBUS
Numero di poli	3P+N

Corrente

Corrente nominale	5 A
Corrente massima del circuito di misura	6 A

Numero di moduli

Numero di moduli	4
------------------	---

Connettività

Tipo di collegamento	Modbus RS-485 3 cavi
----------------------	----------------------

Serie

Altezza	90 mm
Larghezza	72 mm
Profondità	60 mm

Principali caratteristiche elettriche

Tipo di emettitore ad impulsi	Ottico
-------------------------------	--------

Compatibilità

Adatto per	Acquisto/consegna
------------	-------------------

Connessione

Tipo di collegamento sistema bus	RJ45
----------------------------------	------

Installazione, montaggio

Coppia di serraggio nominale	1 - 1 Nm
------------------------------	----------

Caratteristiche meccaniche

Coppia di serraggio nominale terminale digitale	0,50 - 0,50 Nm
---	----------------

Misura

Sistema di misura	Trasformatore di misura
tipo di strumento di misura	Elettronico
Campo di misura della corrente	0,01 - 6,0 A
Campo di misura della tensione Ph-N	92 - 276 V
Campo di misura della tensione Ph-Ph	160 - 480 V
Campo di misura della frequenza	45 - 65 Hz

Alimentazione

Numero di fasi per l'alimentazione	4
------------------------------------	---

Funzioni

Classe di precisione	B
----------------------	---

Tipo di tariffa	T1/T2 (230 V AC) / T1/T8 Modbus
-----------------	---------------------------------

Calibrato	Sì
-----------	----

Protezione

Grado di protezione IP	IP20
------------------------	------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-25 - 55 °C
-------------------------	-------------

Temperatura di magazzino/trasporto	-25 - 70 °C
------------------------------------	-------------

Potenza

Potenza assorbita VA	2 VA
----------------------	------

Potenza dissipata totale	0,60 W
--------------------------	--------