



ECM140D

CONTATORE MONOFASE DIRETTO 40A MBUS MID 1M

Proprietà tecniche

Architettura

Sistema bus	MBUS
Numero di poli	1P+N

Corrente

Corrente nominale	40 A
Corrente massima del circuito di misura	40 A

Numero di moduli

Numero di moduli	1
------------------	---

Connettività

Tipo di connettore	Collegamento diretto
--------------------	----------------------

Serie

Altezza	92 mm
Larghezza	18 mm
Profondità	60 mm

Principali caratteristiche elettriche

Tipo di emettitore ad impulsi	Ottico
-------------------------------	--------

Compatibilità

Adatto per	Acquisto/consegna
------------	-------------------

Connessione

Sezione cavo ingresso	16 - 16 mm ²
Sezione cavo uscita	16 - 16 mm ²
Tipo di collegamento sistema bus	Morsetto a vite

Installazione, montaggio

Coppia di serraggio nominale	1 - 1 Nm
------------------------------	----------

Caratteristiche meccaniche

Coppia di serraggio nominale terminale digitale	0,50 - 0,50 Nm
---	----------------

Misura

Sistema di misura	Misurazione diretta
tipo di strumento di misura	Elettronico
Campo di misura della corrente	0,25 - 40,0 A
Campo di misura della tensione Ph-N	92 - 276 V

Alimentazione

Numero di fasi per l'alimentazione	1
------------------------------------	---

Funzioni

Classe di precisione	B
----------------------	---

Tipo di tariffa	- / T1/T2 M-BUS
-----------------	-----------------

Calibrato	Sì
-----------	----

Protezione

Grado di protezione IP	IP20
------------------------	------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-25 - 55 °C
-------------------------	-------------

Temperatura di magazzino/trasporto	-25 - 70 °C
------------------------------------	-------------

Potenza

Potenza assorbita VA	2 VA
----------------------	------

Potenza dissipata totale	1 W
--------------------------	-----