



Spd Tipo 2 65-20 Ka 8-20 Micros. 3 Fasi + Neutro 4 Poli + Cont. Aux 4 M. Din

Proprietà tecniche

Numero di moduli

Numero di moduli 4

Condizioni di impiego

Tensione nominale d'impiego CA 230 - 400 V

Tensione massima continuativa U_c secondo IEC61643-1 275 V

Livello di protezione della tensione U_p in accordo con la norma IEC61643-1 1,50 kV

Corrente

Corrente di scarica nominale I_n 8 - 20 μ s L-N(PEN)/N-PE IEC61643 20 kA

Dispositivo di protezione da sovracorrente massimo, collegamento in parallelo (fusibile) 160 A

Scarico massimo (I_{max}) L-N(PEN)/ N-PE 65 kA

Serie

Altezza 90 mm

Larghezza 72 mm

Profondità 67 mm

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -40 - 55 °C

Sistema di alimentazione

Tipo di rete TT, TN

Equipaggiamento

Con contatto per gestione da remoto Sì

Normative

Classe di requisiti IEC61643 T2

Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

Installazione, montaggio

Coppia di serraggio nominale 3,60 - 3,60 Nm

SPN465R