



SPN715D

Spd Tipo 2 Autoprotetto 15-5 Ka 8-20 1 Fase + Neutro 2 Poli 2 M. Din

Proprietà tecniche

Numero di moduli

Numero di moduli 2

Condizioni di impiego

Tensione nominale d'impiego CA 230 - 230 V

Tensione massima continuativa U_c secondo IEC61643-1 275 V

Livello di protezione della tensione U_p in accordo con la norma IEC61643-1 1,50 kV

Corrente

Corrente di scarica nominale I_n 8 - 20 μ s L-N(PEN)/N-PE IEC61643 5 kA

Scarico massimo (I_{max}) L-N(PEN)/ N-PE 15 kA

Serie

Altezza 82 mm

Larghezza 44 mm

Profondità 103 mm

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -40 - 55 °C

Sistema di alimentazione

Tipo di rete TN, TT

Equipaggiamento

Con contatto per gestione da remoto No

Normative

Classe di requisiti IEC61643 T2

Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

Installazione, montaggio

Coppia di serraggio nominale 3,60 - 3,60 Nm