



ECP180D

## CONTATORE MONOFASE DIRETTO 80A USCITA IMPULSI MID 2MOD

### Proprietà tecniche

#### Architettura

Numero di poli 1P+N

#### Corrente

Corrente nominale 80 A

Corrente massima del circuito di misura 80 A

#### Numero di moduli

Numero di moduli 2

#### Connettività

Tipo di connettore Collegamento diretto

#### Serie

Altezza 92 mm

Larghezza 36 mm

Profondità 60 mm

#### Principali caratteristiche elettriche

Tipo di emettitore ad impulsi Elettrico

#### Compatibilità

Adatto per Acquisto/consegna

#### Connessione

Sezione cavo ingresso 33 - 33 mm<sup>2</sup>

Sezione cavo uscita 33 - 33 mm<sup>2</sup>

#### Installazione, montaggio

Coppia di serraggio nominale 2 - 2 Nm

#### Caratteristiche meccaniche

Coppia di serraggio nominale terminale digitale 0,50 - 0,50 Nm

#### Misura

Sistema di misura Misurazione diretta

tipo di strumento di misura Elettronico

Campo di misura della corrente 0,25 - 80,0 A

Campo di misura della tensione Ph-N 92 - 276 V

Campo di misura della frequenza 45 - 65 Hz

**Alimentazione**

---

Numero di fasi per l'alimentazione	1
------------------------------------	---

**Funzioni**

---

Classe di precisione	B
----------------------	---

---

Tipo di tariffa	T1/T2 (230 V AC)/-
-----------------	--------------------

---

Calibrato	Sì
-----------	----

**Protezione**

---

Grado di protezione IP	IP20
------------------------	------

**Condizioni d'uso**

---

Temperatura d'esercizio	-25 - 55 °C
-------------------------	-------------

---

Temperatura di magazzino/trasporto	-25 - 70 °C
------------------------------------	-------------

**Potenza**

---

Potenza assorbita VA	2 VA
----------------------	------

---

Potenza dissipata totale	1 W
--------------------------	-----