



SPN800

Spd Tipo 1 Combinato 3 Poli 75 Ka 10-350 Micros. Protezione Sistemi Tn-C

Proprietà tecniche

Corrente

Scarico massimo (Imax) L-N(PEN)/ N-PE 75 kA

Sistema di alimentazione

Tipo di rete TN-C

Equipaggiamento

Con contatto per gestione da remoto No

Normative

Classe di requisiti IEC61643 T1, T2

Numero di moduli

Numero di moduli 6

Protezione

Grado di protezione IP IP20

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -40 - 80 °C

Serie

Altezza 95,2 mm

Larghezza 106,8 mm

Profondità 67 mm

Controlli e indicatori

Spia luminosa Indicatore della durata utile