



SPN800

**Spd Tipo 1 Combinato 3 Poli 75 Ka 10-350 Micros. Protezione Sistemi Tn-C**

**Proprietà tecniche**

**Corrente**

Corrente impulsiva di fulmine Iimp (10/350 μs) IEC61643 L-N(PEN)/ N-PE	75 kA
Scarico massimo (Imax) L-N(PEN)/ N-PE	75 kA

**Sistema di alimentazione**

Tipo di rete	TN-C
--------------	------

**Equipaggiamento**

Con contatto per gestione da remoto	No
-------------------------------------	----

**Normative**

Classe di requisiti IEC61643	T1, T2
------------------------------	--------

**Numero di moduli**

Numero di moduli	6
------------------	---

**Protezione**

Grado di protezione IP	IP20
------------------------	------

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio	-40 - 80 °C
-------------------------	-------------

**Serie**

Altezza	95,2 mm
Larghezza	106,8 mm
Profondità	67 mm

**Controlli e indicatori**

Spia luminosa	Indicatore della durata utile
---------------	-------------------------------