



EE110



**Int. Crepuscolare Giorn.- Ris.Car.- 230V 50Hz - 1 Sc 16A - 5-2000 Lux - 5 Mod.**

#### Proprietà tecniche

##### Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

##### Condizioni di impiego

Tensione nominale d'impiego CA 230 - 230 V

##### Impostazioni

Ritardo di accensione 15 s

##### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -10 - 50 °C

Temperatura di magazzino/trasporto -20 - 60 °C

##### Connessione

Sezione conduttore flessibile 0.5 - 4 mm<sup>2</sup>

Sezione conduttore rigido 0.5 - 4 mm<sup>2</sup>

##### Numero di moduli

Numero di moduli 5

##### Testo

Tipo di montaggio Per installazione su guida DIN, Sensore di estensione per montaggio su muro e a soffitto

Tipo di connessione Con morsetti a vite

##### Serie

Altezza 85 mm

Larghezza 88 mm

Profondità 65 mm