



SRA00505

TRASF. DI CORRENTE 50-5 A BG 213 CL. 1

Proprietà tecniche

Funzioni

Classe di precisione 1

Potenza

Potenza 1,50 VA

Potenza dissipata totale 0,50 W

Serie

Diametro di apertura 20 mm

Altezza 78 mm

Larghezza 60 mm

Profondità 30 mm

Altezza di apertura 20 mm

Larghezza dell'apertura 20 mm

Connettività

Tipo di connessione Terminale a vite

Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

Condizioni di impiego

Tensione di isolamento nominale Ui 3000 V

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -40 - 40 °C

Temperatura di magazzino/trasporto -40 - 40 °C

Connessione

Sezione conduttore flessibile 1.5 - 6 mm²

Sezione conduttore rigido 1.5 - 6 mm²

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP10

Corrente

Corrente massima primario 50 A

Intensità massima del secondario 5 A

Installazione, montaggio

Montaggio su Guida DIN, Piastra di montaggio