



SRE20005

## TRASF. DI CORRENTE 2000-5 A BG 814 CL 1

### Proprietà tecniche

#### Attributi di identificazione specifici per la protezione

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Tipo di filtro prodotto | Trasformatore di corrente plug-in |
|-------------------------|-----------------------------------|

### Funzioni

|                      |   |
|----------------------|---|
| Classe di precisione | 1 |
|----------------------|---|

### Potenza

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Potenza                  | 15 VA   |
| Potenza dissipata totale | 17,50 W |

### Serie

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Diametro di apertura    | 60 mm  |
| Altezza                 | 122 mm |
| Larghezza               | 100 mm |
| Profondità              | 40 mm  |
| Altezza di apertura     | 60 mm  |
| Larghezza dell'apertura | 81 mm  |

### Connettività

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Tipo di connessione | Terminale a vite |
|---------------------|------------------|

### Frequenza

|           |            |
|-----------|------------|
| Frequenza | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

### Condizioni di impiego

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Tensione di isolamento nominale Ui | 3000 V |
|------------------------------------|--------|

### Condizioni d'uso

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Temperatura d'esercizio            | -40 - 40 °C |
| Temperatura di magazzino/trasporto | -40 - 40 °C |

### Connessione

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Sezione conduttore flessibile | 1.5 - 6 mm <sup>2</sup> |
| Sezione conduttore rigido     | 1.5 - 6 mm <sup>2</sup> |

### Protezione

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP10 |
|-----------------------------------------|------|

### Corrente

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Corrente massima primario        | 2000 A |
| Intensità massima del secondario | 5 A    |

