



SVN121

1 Segnalatore Luminoso 230 V Ac Led Verde 1 M. Din

Proprietà tecniche

Numero di moduli

Numero di moduli	1
------------------	---

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Condizioni di impiego

Tensione di isolamento nominale Ui	250 V
------------------------------------	-------

Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp	4000 V
---	--------

Tipo di tensione di alimentazione	AC
-----------------------------------	----

Tensione nominale d'impiego CA	230 - 230 V
--------------------------------	-------------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-20 - 50 °C
-------------------------	-------------

Temperatura di magazzino/trasporto	-40 - 80 °C
------------------------------------	-------------

Connettività

Tipo di connettore	Terminale a vite
--------------------	------------------

Connessione

Sezione conduttore flessibile	0.75 - 6 mm ²
-------------------------------	--------------------------

Sezione conduttore rigido	0.75 - 10 mm ²
---------------------------	---------------------------

tipo di attacco della lampada	Fisso
-------------------------------	-------

Potenza

Potenza dissipata totale	0,80 W
--------------------------	--------

Potenza per punto di carica	0
-----------------------------	---

Serie

Altezza	83 mm
---------	-------

Larghezza	17,50 mm
-----------	----------

Profondità	62 mm
------------	-------

Illuminazione

Tipo di lampada	LED
-----------------	-----

Materiali

Colore	Verde
--------	-------

Protezione

Grado di protezione IP	IP20
------------------------	------